

品番 : EA809D-4A

品名 : 125mm / 800W 電気ディスクグラインダー



販売価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13SH7
最大出力	1,160W	回転数	9,000rpm
砥石サイズ	φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)	スピンドル径	M16×2.0
電源	100V・800W・8.2A	コード長	2心・2.5m
サイズ	270×56×71(H)mm	重量	1.9kg(コード・トイシ含まず)
スイッチ形式	スライド式	付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14

モーターの過負荷耐力向上。

握りやすい φ56mmの細径ボディ

3方向サイドハンドル取り付け可能

二重絶縁、スピンドルロック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

