

品番 : EA809DA-2B

品名 : 125mm/1600W 電子ディスクグラインダー



販売価格	36,300円(税抜)／39,930円(税込)		
カタログ価格	36,300円(税抜)／39,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13BYE2
電源	100V(50/60Hz)・1,050W・12A	最大出力	1,600W
回転数	10,000rpm	スイッチ形式	スライド式
砥石サイズ	φ125×穴径22mm 最大厚さ6mmまで	トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ)	M16×2.0×13.5mm
サイズ	309×58×71(H)mm	重量	2.1kg(コードを除く)
コード長	2心 2.5m	モーター	ACブラシレスモーター
付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ		

二重絶縁、スピンドルロック付

細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。

ブラシレスモーター採用により、延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。

インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できます。

電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。

再起動防止機能

スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。

回転復帰制御は、高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。

サイドハンドルは上部に取付けることで、狭所作業や切斷作業がしやすくなりました。

キックバック軽減システム

モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。

2アクションスライドスイッチ

不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.