

品番：EA809DA-2B

品名：125mm/1600W 電子ディスクグラインダー



販売価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
カタログ価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/17 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G13BYE2
電源	100V(50/60Hz)・1,050W・12A	最大出力	1,600W
回転数	10,000rpm	スイッチ形式	スライド式
砥石サイズ	φ125×穴径22mm 最大厚さ6mmまで	トイン取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ)	M16×2.0×13.5mm
サイズ	309×58×71(H)mm	重量	2.1kg(コードを除く)
コード長	2心 2.5m	モーター	ACブラシレスモーター
付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石、ホイールガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ		

二重絶縁、スピンドルロック付

細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。

ブラシレスモーター採用により、延長コード使用時でも性能が低下しにくいいため、効率の良い作業が行えます。

インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できます。

電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。

再起動防止機能

スイッチがONの状態でも電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。

回転復帰制御は、高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。

サイドハンドルは上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。

キックバック軽減システム

モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。

2アクションスライドスイッチ

不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.