

品番：EA809DB-1

品名：125mm/1260W ディスクグラインダー



販売価格	23,000円(税抜)／ 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



最大出力1260Wのハイパワーモデル

仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1263
電源	100V	消費電力	850W
最大出力	1260W	定格電流	8.8A
砥石サイズ	φ 125×穴径22mm	付属品	カニ目スパナ、補助ハンドル
握り径	56mm	重量	1.8kg
回転数	11000min	絶縁方式	二重絶縁
サイズ	263×139×94(H)mm	用途	溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
スピンドル径	M16×2mm	コード長	2.5m

最大出力1260Wのハイパワーモデル

軽く扱いやすいコンパクトボディ

クラスで最も低いギヤヘッド

スピンドルロック機構

集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。

細握りグリップ
補助ハンドル左右取付け可
替カーボンブラシ(型番:608LR)
優れた防塵性能(ラビリンス構造)
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.