

品番：EA809DB-11

品名：125mm/1260W ディスクグラインダーセット



販売価格	30,000円(税抜)／ 33,000円(税込)			
カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 18:15現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	AG1263※ESCOオリジナルセット品
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	〈セット内容〉	●ディスクグラインダー×1 ●オフセット砥石(φ125×6mm / #24)×5枚 ●切断砥石(φ125×1.3mm)×10枚 ●カニ目スパナ×1 ●ケース×1

〈本体仕様〉

- 砥石サイズ: φ125×穴径22mm(厚み6mmまで)
- スピンドル径: M16×2
- 最大出力: 1260W
- 回転数: 11000rpm
- 電源: 100V・850W・8.8A
- コード長: 2.5m
- サイズ: 263×139×94(H)mm(握りφ56mm)
- 重量: 1.8kg
- 材質: 樹脂
- 二重絶縁
- カニ目スパナ、補助ハンドル付
- 狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド
- 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
- 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
- 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ

〈切断砥石仕様〉

- 外径: 125mm
- 厚み: 1.3mm

- 穴径:22mm
- 粒度:#60
- 砥粒:NX
- 最大回転数:12220rpm
- 用途:一般鋼・ステンレス・アルミ用

〈オフセット砥石仕様〉

- 外径:125mm
- 穴径:22mm
- 厚み:6mm
- 粒度:#24
- 砥粒:A/WA
- 硬度:P
- 最大回転数:11000rpm
- 最大使用周速度:72m/s
- 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

〈ケース仕様〉

- サイズ:460×265×233mm
- 材質:樹脂
- 中皿付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.