

品番：EA809DG-1

品名：150mm ディスクグラインダー



販売価格	38,100円(税抜)／ 41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜)／41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/21 20:04現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V 50/60Hz	モーター	11A
消費電力	1050W	最大出力	1650W
最大回転数	8000rpm	砥石サイズ	150×4(t)mm
穴径	22mm	スピンドル径	16mm
コード	2心キャブタイヤ 2.5m	サイズ	全長:431mm、高さ:78mm
重量	3.2kg		
スピンドルロック付			
本体材質	樹脂	用途	切削用
付属品	#36レジノドフレキシブル砥石・スパナ ・サイドハンドル		
アース不要の二重絶縁構造			
サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能			
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17		

代替品

--	--



品番	EA809HA
コメント	180mm/1,140W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.