

品番：EA809MA-14

品名：90x 7mm/#400 ベベルディスク



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/03/28 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	BEBERU GRE AIR
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	ステンレスのキズ、焼け取り、塗装・溶接前の肌荒らし(足つけ)に。
適応ツール	エアーアングルサンダー、電動アングルグラインダー	粒度	#400
砥粒	シリコンカーバイド	直径	90mm
最大回転数	14,000rpm	厚み	7mm
内径	16mm(穴径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。)	カラー	緑
重量	40g		

エアー工具、電動工具の両方に対応します。

3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一に特殊コーティングしています。

金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削りすぎることがありません。

凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感

ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。

飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全

目詰まりや、焼付けを起こしにくい。

作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.