

品番：EA809MA-2

品名：90x10mm/#180 ベベルディスク



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	BEBERU BRO
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに
粒度	#180	最大回転数	12,000rpm
外径	90mm	厚み	10mm
ねじサイズ	M10×1.5mm	色	茶
重量	60g		
電動用			
ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。			
3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一にコーティングしています。			
被膜・よごれ・微細な傷だけを除去し、削りすぎることがありません。			
凹凸に良くなじみ、柔軟で快適な使用感			
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。			
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全			
焼け付きや目づまりをおこしにくい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.