

品番：EA809MG-16

品名：127mm/#80 ディスクペーパー(25枚)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 14:56現在)		
商品入数	25	販売単位	袋
カタログページ	0971ページ		



#### 仕様

メーカー	3M	型番	982C 80
商品名	キュービットロン2	用途	溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
粒度	#80	最大回転数	12000rpm
外径	127mm	穴径	22mm
入数	25枚		

一般鋼用

速い研磨スピード

2次バリが出にくい

セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。

軽い力で楽に作業が行えます。

<ディスク交換の時間は約3秒>

- ・専用パッドを使うことで、ワンタッチで着脱ができます。
  - ・取り付け金具を使わず、手で取り外し・取り付けをして頂けます。
- ※バックアップパッド(専用パッド)は別売です。

<ベタ当てOK! 深傷を作らず、やり直しゼロへ>

- ・ロックナットが無いので、ベタ当て(水平使用)ができます。

・深傷や、ロックナットでのスクラッチを心配せずにご利用いただけます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.