

品番：EA809PR-10SA

品名：123mm 電子ポリッシャーキット



販売価格	26,400円(税抜)／ 29,040円(税込)			
カタログ価格	26,400円(税抜)／29,040円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/30 15:00現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	PED-130KT※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・電子ポリッシャーキット ・マジックサンダーバフ(2枚入) ・コールトンボンネット(マジック式) ・ランダムサンダー用羊毛ボンネット ・ランダムサンダー用ネルボンネット		
<電子ポリッシャーキット仕様> ・電源:100V ・バット径: φ123mm ・本体サイズ:226×123×151(H)mm ・重量:1.5kg ・コード長:5m ・回転数:6000～12000rpm ・付属品 マジック式スポンジバフ(外径150mm)、 手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml) マイクロファイバークロス、収納バッグ			
<マジックサンダーバフ(2枚入)仕様> ・直径:125mm ・粒度:#600相当(細目) ・適正回転数:1500～2400rpm ・取付方法:マジック式 ・入数:2枚入り ・用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに			

＜コールテンボンネット(マジック式)仕様＞

- ・材質:コールテン
- ・直径:125mm
- ・厚み:約3mm
- ・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき
- ・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい

＜ランダムサンダー用羊毛ボンネット＞

- ・材質:人工羊毛
- ・直径:125mm
- ・重量:15g
- ・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい

＜ランダムサンダー用ネルボンネット＞

- ・直径:125(140)mm
- ・厚み:約3mm
- ・材質:ネル
- ・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき
- ・入数:2枚入り
- ・マジックテープ付
- ・EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい

代替品



- 品番** EA809PR-10SC
- コメント** 構成品5点から4点に変更してます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.