

品番：EA809PS-11

品名：75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)



販売価格	56,800円(税抜) / 62,480円(税込)		
カタログ価格	56,800円(税抜) / 62,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様

メーカー	京セラ	型番	DPE11XR
電源	18V(リチウムイオン 1.5Ah)	回転数	1600~2500rpm
パッド径	75mm(マジック式)	パッド取付ネジ径	5/16-24UNF
サイズ	79(W)×300(L)×143(H)mm	重量	1.7kg
付属品	バッテリー×2、充電器、補助ハンドル	対応ディスクペーパー	EA162KT-40A~400

小型軽量で安定した磨きが可能

回転の落ち込みがなく安定した磨きができる

電池残量表示付き

作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)

補助ハンドル、左右取り付け可

パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

代替品

品番	EA809PS-16
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.