

品番：EA809PS-16

品名：75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込) | | |
| カタログ価格 | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 02:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0840ページ | | |



パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DPEG11XR |
| 電源 | 18V(リチウムイオン1,5Ah) | 回転数 | 520~780rpm |
| パッド径 | 75mm(マジック式) | サイズ | 79×300×143(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | 付属品 | 補助ハンドル、電池パック×2個、充電器 |
| コンパクトボディで高トルク研磨 | | | |
| 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) | | | |
| 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 | | | |
| パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に | | | |
| 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現 | | | |
| バフ径 | 80mm(マジック式) | オービット径 | 4mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

