

品番：EA809PS-16

品名：75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0840ページ                      |      |   |



パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

#### 仕様

|                                     |                   |        |                     |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| メーカー                                | 京セラ               | 型番     | DPEG11XR            |
| 電源                                  | 18V(リチウムイオン1,5Ah) | 回転数    | 520~780rpm          |
| パッド径                                | 75mm(マジック式)       | サイズ    | 79×300×143(H)mm     |
| 重量                                  | 1.8kg             | 付属品    | 補助ハンドル、電池パック×2個、充電器 |
| コンパクトボディで高トルク研磨                     |                   |        |                     |
| 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)                |                   |        |                     |
| 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構               |                   |        |                     |
| パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に            |                   |        |                     |
| 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現 |                   |        |                     |
| バフ径                                 | 80mm(マジック式)       | オービット径 | 4mm                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

