


品番：EA809PT-10

品名：125mm ギヤアクションポリッシャー



販売価格	43,300円(税抜)／ 47,630円(税込)		
カタログ価格	43,300円(税抜)／47,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/05 21:05現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	PEG-130
電源	AC100V・910W	パッド径	125mm(マジック式)
パッド取付ねじ径	M16×P2.0	重量	2.1kg
サイズ	204×280×125(H)mm	コード長	5m
替カーボンブラシ	EA813RA-11	回転数	220～660rpm
本体二重絶縁構造			
サイドハンドル付			
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。			
先端工具は付属していません。			
無段変速付(6段階目安目盛付き)			

代替品

	品番 EA809PT-10A コメント 変更点:ブランド・色調
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.