

品番：EA809PX-16S

品名：DC10.8V ヘルツサンダー-セット(充電式)



販売価格	48,500円(税抜) / 53,350円(税込)		
カタログ価格	48,500円(税抜) / 53,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや狭い場所の加工等に最適

### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	25810
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木・金属の仕上げ・バリ取り作業など・狭い部分の加工
電源	10.8V / 2.6Ah バッテリー式	本体サイズ	380(W)×70(D)×62(H)mm
ベルトサイズ	10×330mm	重量	900g(バッテリー含む)
ベルト速度	200~700m/分(無段電子コントロール付き)	角度調整機能	0°~70°
充電時間	90分	駆動時間(フル充電時)	約20分(目安)
付属品	・バッテリー1個 ・充電器1個 ・専用ブローケース ・ベルトペーパー3種(細目240番・中目180番・荒目80番)各2本 ・接続用L型アダプター1個 ・接続用ジョイント1個 ・ダスターアダプター1個 ・ダスタージョイント1個		

ヘッド部の角度0~70度まで調節可能なコードレスベルトサンダー

集塵機接続で粉塵が多い作業も可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.