


品番 : EA809PX-20

品名 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット



販売価格	30,400円(税抜) / 33,440円(税込)		
カタログ価格	30,400円(税抜) / 33,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0874ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27520 ※ESCOオリジナルセット品
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	仕様	セット
〈セット内容〉	・本体×1(EA809PX-20) ・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26) ・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23) ・切断砥石×1(EA809PX-30)		

〈ディスクグラインダー本体仕様〉

- ・電源:100V(50/60Hz)
- ・消費電力:50W
- ・回転数:11000rpm
- ・サイズ:65×260mm
- ・重量:630g
- ・コード長:2m
- ・定格使用時間:15分
- ・材質:ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)
- ・二重絶縁

〈オフセット砥石仕様〉

- ・砥石サイズ: φ 50×穴径10mm
- ・最大回転数:20,000rpm(最大対応値)

〈切断砥石仕様〉

- ・砥石サイズ: φ 50×穴径10mm

・最大回転数:15,000rpm

〈ナイロンブラシセット仕様〉

・専用ディスク、粗目(#120)、細目(#240)各1枚

・最大回転数:20,000rpm(最大対応値)

〈工具箱仕様〉

・サイズ:392×206×164(H)mm

・重量:850g

・材質:高耐衝撃性コポリマー

・中皿の仕切板は取外し可能

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。

塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に

ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.