

品番 : EA809PX-21

品名 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー



販売価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0874ページ		



#### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27520
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木、金属等の塗装落とし、サビ落とし、磨き、切断に
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	50W
回転数	11,000rpm	砥石サイズ	50×10(厚さ)×10(穴径)mm
全長	260mm	重量	630g
定格使用時間	15分	コード長	2m
付属品	ディスクWA砥石60番(EA809PX-22) ディスクペーパー(EA809PX-24) L型レンチ		

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー

塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に

先端工具を取り換えて、多彩な加工ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

