

品番 : EA809PX-28

品名 : #100 [EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27522
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	粒度	#100
ディスク径	φ50mm	直径	50mm
厚さ	13mm	穴径	10mm
最大回転数	20000rpm(最大対応値)	材質	ディスクペーパー 100番

[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク

金属、木材の切削、研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.