

品番：EA809PX-41

品名：AC100V/800-2400rpm 電動ホリッシャー(50mm)



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/31 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27580
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	磨き、研磨に
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	50W
回転数	800~2,400rpm(無断電子コントロール付き)	サイズ	290×45×65(H)mm
重量	720g	定格使用時間	15分
パッド径	50mm	パッド取付ねじ	M4×10mm
コード長	2m	付属品	専用スポンジ モップバフ バフ ディスク研磨ペーパー 研磨剤 専用ケース

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機

多様なオプションに対応するディスクパッド装備

遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.