

品番：EA809PX-61

品名：DC 3.7V ペン型サンダー(充電式)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	26580
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	用途	ヤスリ加工、みがき、仕上げ
電源	3.7V・2,600mAh (リチウムイオン電池)	振動数	2,000~7,000回/分 無段電子コントロール付き
サイズ	190(W)×55(D)×26(H)mm (アーバー含まず)	重量	190g
充電時間	3時間	使用可能時間	20分×3~4回
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・専用アーバー9種 各1本 ・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート (各1シートに4種類の形状が各5枚) ・研磨スポンジ ・ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚 ・充電用USBケーブル (Type-A⇔Micro Type-B) 		
木工、金属、プラスチック、樹脂などの細かい箇所の研磨作業に最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

