品番: EA809X-1

品名:93x228mm 吸じんサンダー



販売価格	25,400円 (税抜)/27,940円(税込)				
カタログ価格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 14:07現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0858ページ				







フィードバック制御が安定した作業を実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	AS1000E
ペーパーサイズ	93×228mm	電源	AC100V·210W
回転数	5,500rpm	本体サイズ	93×280×179(H)mm
重量	2.4kg	コード長	2.5m
付属品	木工用ペーパー(#100)×2枚、ダスト パック、穴あけパンチ	替カーボンブラシ	EA813RA-13

木材の表面仕上げ

金属面のサビ落とし、表面仕上げ

抜群の研磨力

フィードバック制御が安定した作業を実現

高い剛性のダイカストフレーム&ベース

抜群のウェイトバランスで振動を軽減

最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現

高研削力を実現した最適な編芯量&回転数

二重絶縁構造
乾式
集じん機構付
電子制御
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.