品番: EA809XA-1A

品名:高速サンダー



販売価格	<b>15,400円</b> (税抜)/16,940円(税込)					
カタログ価 格	15,400円(税抜)/16,940円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/20 03:43現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0858ページ					





## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AS815M
電源	AC100V·220W·2.5A	回転数	11500rpm
ペーパーサイズ	クランプ式:93×228mm、マジック式: 94×186mm	本体サイズ	248×93×160(H)mm
コード長	2.5m	重量	1.7kg
付属品	木工用ペーパー(#100)、マジック式木 工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、 集じんノズル	替カーボンブラシ	EA813RA-13

## 二重絶縁、集じん機能併用可

クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能

マイクロスティックパッド採用

剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能

木工ペーパーをしっかり挟むクランプ

## 株式会社エスコ