

品番：EA809XC-5A

品名：100x180mm/#120 ハイピッチペーパー(10枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 960円(税抜) / 1,056円(税込) | | |
| カタログ価格 | 960円(税抜) / 1,056円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/26 21:04現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0967ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|----|---|
| メーカー | 三共理化学 (FUJISTAR) | 型番 | HRJS |
| 商品名 | ハイピッチペーパーHR | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
| サイズ | 100×180mm | 粒度 | #120 |
| 穴数 | 8個 | 基材 | Cw(紙) |
| 砥粒 | AA(アルミナ) | 入数 | 10枚 |


乾・湿式両用の研磨紙

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)

研削・耐久性を向上させ良好な研磨感を得られます。

代替品

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | <p>品番 EA809XC-5</p> <p>コメント 同 50枚</p> |
|--|---------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.