

品番 : EA809XC-6B

品名 : 100x180mm/#180 ハイピッチペーパー(50枚)



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 15:16現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1006ページ		



(穴配置)

仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HNJS
商品名	ハイピッチペーパーHN	用途	自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業
サイズ	100×180mm	粒度	#180
穴数	8個	基材	Cw(紙)
砥粒	AA(アルミナ)	入数	50枚

乾・湿式両用の研磨紙

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

代替品

品番	EA809XC-6
コメント	HRシリーズ(耐久性向上)



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.