品番: EA809XF-3SC

品名:93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)



販売価格	10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)			
カタログ価 格	10,100円(税抜)/11,110円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 14:06現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0858ページ			











仕様

メーカー	京セラ	型番	MS-30B ※ESCOオリジナルセット 品
<セット内容>	・EA809XF-3B(電動サンダー)・EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)・中皿付工具箱		
〈電動サンダー仕様〉			

電源	100V·190W·2.3A	回転数	11,000rpm
コード長	2m	本体サイズ	243×93×154(H)mm
ペーパーサイズ	93×228mm	重量	1.3kg
付属品	木工用ペーパー (93×228mm·#100)×1枚		

握りやすく、操作性に優れたハンドル形状

二重絶縁構造

替カーボンブラシはEA813RA-13になります。

〈中皿付工具箱仕様〉

サイズ 430×180×230(H)mm	重量(g)	1040
----------------------	-------	------

125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。			
中皿はスライドする為(固	固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやす	すくなっています。	
〈サンディングシートセット仕様〉			
サイズ	93×228mm(1枚当り)	総重量	119g
砥材	A材	入数	10枚
内訳	荒目(#60)×3枚 中目(#120)×3枚 細目(#240)×4枚		
電動サンダー用			
金属・木工・樹脂等の研	磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使り	月ください。	

作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。

電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。

ポリプロピレン

材質

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.