

品番 : EA809XF-3SC

品名 : 93x228mm 電動サンダーセット(△°-△°-付)



販売価格	9,510円(税抜) / 10,461円(税込)		
カタログ価格	9,510円(税抜) / 10,461円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0840ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	MS-30B ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	EA809XF-3B(電動サンダー) EA809XC-20(サンディングシート セット(#60×3枚・#120×3枚 ・#240×4枚) ・中皿付工具箱		

### 〈電動サンダー仕様〉

電源	100V・190W・2.3A	回転数	11,000rpm
コード長	2m	本体サイズ	243×93×154(H)mm
ペーパーサイズ	93×228mm	重量	1.3kg
付属品	木工用ペーパー (93×228mm・#100)×1枚		

握りやすく、操作性に優れたハンドル形状

二重絶縁構造

替カーボンブラシはEA813RA-13になります。

### 〈中皿付工具箱仕様〉

サイズ	430×180×230(H)mm	重量(g)	1040
-----	------------------	-------	------

材質	ポリプロピレン		
125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。			
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。			
〈サンディングシートセット仕様〉			
サイズ	93×228mm(1枚当り)	総重量	119g
砥材	A材	入数	10枚
内訳	荒目(#60)×3枚 中目(#120)×3枚 細目(#240)×4枚		
電動サンダー用			
金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。			
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。			
作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。			
電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.