

品番：EA809XL-1A

品名：100V/180W ベルトサンダー



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BY-1031
回転数	5,500~6,700rpm	電源	AC100V
消費電力	180W	電流	1.9A
ベルト速度	6.6~8m/s	ベルトサイズ	10×330mm
サイズ	70×380×66(H)mm	重量	1.0kg
コード長	2m	付属品	#120、#400研磨ベルト各1本

木材の研削、刃物の研磨に  
電気のでカンタン、研削・研磨

二重絶縁、変速機能付

作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。

変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。

作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。

1回の連続使用時間は10分以内にしてください。

工具レスで簡単にベルト交換ができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.