

品番 : EA809XV-102

品名 : DC18V ランダムサンダー本体(充電式)



販売価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜)／10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/04 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



## 仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッcker)	型番	BDCROS18B
仕様	本体のみ	ペーパーサイズ	マジック式: φ 125mm
ベースプレートサイズ	φ 122mm	電源	18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)
回転数	12,000rpm	サイズ	190×260×140(H)mm
重量	0.92kg	付属品	集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚
ペーパー取り付け	マジックテープ	スイッチタイプ	単速
3軸振動係数	3.4m/s <sup>2</sup>		

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。

12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。

耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。

※バッテリー、充電器は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.