品番: EA809XV-3

品名: AC100V/ 200W ランダムサンダー



販売価格	8,480円(税抜)/9,328円(税込)				
カタログ価 格	8,480円(税抜)/9,328円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/05 06:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0873ページ				









## 仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BDERO100
ペーパーサイズ	マジック式: φ125mm	ベースプレートサイズ	φ122mm
電源	AC100V·200W	回転数	12,000rpm
本体サイズ	122×282×156(H)mm	重量	1.3kg
コード長	2m	軌道	1.2mm
付属品	集じんダストバッグ、サンドペーパー (#80/#120)×各2枚	ペーパー種類	市販
ペーパー取り付け	マジックテープ	スイッチタイプ	単速

## 集じん機能付

ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。

スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。

サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。

直径125mmのサンドペーパーが使用できます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.