品番: EA809XV-5

品名: AC100V/ 120W 吸塵サンダー



| 販売価格        | <b>6,660円</b> (税抜)/7,326円(税込)       |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 6,660円(税抜)/7,326円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/05 10:38現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 0873ページ                             |      |   |  |  |











## 仕様

| メーカー     | BLACK+DECKER<br>(ブラック・アンド・デッカー)   | 型番         | KA2000    |
|----------|---|------------|-----------|
| ペーパーサイズ  | 94×135mm  | ベースプレートサイズ | 94×133mm  |
| 電源       | AC100V·120W   | 回転数        | 14,000rpm |
| 本体サイズ    | 94×240×130(H)mm   | 重量         | 1.1kg     |
| コード長     | 2m  | 軌道         | 1.5mm     |
| 付属品      | 集じんダストケース、サンドペーパー<br>(#80/#120/#240)×各1枚、スクラ<br>ビングパッド(粗目・仕上げ用)、ポリッ<br>シング、ストリッピングウール、スポンジ<br>パッド | ペーパー種類     | 専用        |
| ペーパー取り付け | マジックテープ   | スイッチタイプ    | 単速        |

## 二重絶縁、集じん機能付

先端が細くなったアイロン型ベースで、細かい場所での作業が容易なマウスサンダーです。

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、高い集塵性能を実現

握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨が容易にできます。

先細設計なので、細かい場所の作業に向いています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.