

品番：EA809Y-124

品名：100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/27 13:58現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0970ページ | | |



業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

仕様

| | | | |
|---------|---------------|-------|-----------------|
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1006A24P |
| メーカー商品名 | ニューエース | 用途 | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |
| 対応切削材 | 一般鋼 | 外径 | 100mm |
| 厚み | 6mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | #24 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 13750rpm |
| 最大使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |

幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.