


品番：EA809Y-24

品名：100x6mm/WA24P オフセット型砥石(25枚)



販売価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/27 13:58現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	0970ページ		



業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NA1006A24P
メーカー商品名	ニューエース	用途	一般鋼のバリ取り、ビード取りに
対応切削材	一般鋼	外径	100mm
厚み	6mm	穴径	15mm
砥粒	A/WA	粒度	#24
硬度	P	最大回転数	13750rpm
最大使用周速度	72m/s	入数	25枚

幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.