

品番：EA809Y-24A

品名：100x6mm/WA24P オフセット型砥石(1枚)



販売価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
カタログ価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/09/21 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NA1006A24P
粒度	A/WA24P	入数	1枚
サイズ	φ100×6mm×15mm穴	用途	一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに(一般鋼用)
最大回転数	13690rpm	最大使用周速度	4300m/min
対象切削材	一般鋼、ステンレス鋼、アルミ		

業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー製品です。

幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

赤い砥石は摩耗を少なくし砥石の自生作用をスムーズにした砥石です。黒い砥石に比べ目で焼成温度ムラが見分けられる高性能砥石です。

凹凸の溝線模様は、使用時の砥石先端が鋭角になり上面飛散しやすい状態を防止するように設計されています。

メーカー商品名	ニューエース	外径	100mm
厚み	6mm	穴径	15mm

代替品

品番	EA809Y-124
コメント	同 5枚



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.