

品番：EA809YA-124

品名：180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/25 04:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0970ページ                      |      |   |



業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

#### 仕様

|         |               |       |                 |
|---------|---------------|-------|-----------------|
| メーカー    | ニューレジストン(NRS) | 型番    | NA1806A24P      |
| メーカー商品名 | ニューエース        | 用途    | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |
| 対応切削材   | 一般鋼           | 外径    | 180mm           |
| 厚み      | 6mm           | 穴径    | 22mm            |
| 砥粒      | A/WA          | 粒度    | #24             |
| 硬度      | P             | 最大回転数 | 7600rpm         |
| 最大使用周速度 | 72m/s         | 入数    | 5枚              |

幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.