

品番：EA809YC-430

品名：100x6mm/#30 オフセット型砥石(25枚)



販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 20:28現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	0970ページ		



従来砥石よりコストダウンを実現

#### 仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	CA1006A30P
メーカー商品名	Cエース	用途	一般鋼のビード取り、バリ取り
対応被削材	一般鋼	外径	100mm
厚み	6mm	穴径	15mm
砥粒	A	粒度	#30
硬度	P	最大回転数	13,750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	25枚

従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。

他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.