

品番：EA809YD-224

品名：150x6mm/A/WA24P オフセット型砥石(25枚)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 13:58現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	0970ページ		



業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NA1506A24P
メーカー商品名	ニューエース	用途	一般鋼のバリ取り、ビード取りに
対応被削材	一般鋼・ステンレス鋼・アルミ	外径	150mm
厚み	6mm	穴径	22mm
砥粒	A/WA	粒度	24
硬度	P	最大回転数	9170rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	25枚

幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.