

品番：EA809YF-136

品名：100x5mm/#36 オフセット型砥石(5枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/25 03:21現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0970ページ | | |



長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石
コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適!

仕様

| | | | |
|---------|----------------|-------|--|
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SB1005-36 |
| メーカー商品名 | スーパーブラック | 用途 | 一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業。 |
| 対応被削材 | 一般鋼・高張力鋼・ステンレス | 外径 | 100mm |
| 厚み | 5mm | 穴径 | 15mm |
| 粒度 | #36 | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |

抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(当社実験値)

研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、“人にやさしい”砥石です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

