

品番：EA809YL-14

品名：70mm/M10 ワイヤブラシ(カップ型/ステンレス製)



販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/04 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0974ページ		



仕様

外径(mm)	70	線径(mm)	0.35
最大回転数(rpm)	14,000	ねじサイズ	5/8”-11UNC
材質	ブラシ: ステンレス(SUS302) カップ部分: スチール	トリム長	25.4mm
適応ツール	エアグラインダー		
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付			
カップ型			
ツイスト			
ディスクグラインダーで使用してください。			
フィラメントをねじってワイヤーロープのようにまとめた形状			
柔軟性を抑え、より重作業用に			
部分的に力を入れる必要のある箇所などに			
大きな面のクリーニングなどに			
※ブラシの中心は中空です。			
〈ご注意〉 ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。			

- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

汎用の表面洗浄用途に積極的なブラッシング作用を提供します。

P パフォーマンスライン

使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.