

品番：EA809YL-21

品名：76mm/M10 ワイヤブラシ(カップ型/スチール製)



販売価格	5,510円(税抜)／6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜)／6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/16 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0974ページ		



仕様

外径(mm)	76	線径(mm)	0.5
最大回転数(rpm)	14,000	ねじサイズ	5/8”-11UNC
材質	スチール	トリム長	25.4mm
適応ツール	エアグラインダー		
カップ型			
ツイスト			
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付			
汎用の表面洗浄用途に積極的なブラッシング作用を提供します。			
V バリュースライン 使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.