

品番：EA809YL-24

品名：70mm/M10 ワイヤブラシ(カップ型/ステンレス製)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/16 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0974ページ		



仕様

外径(mm)	70	線径(mm)	0.5
最大回転数(rpm)	12,500	ねじサイズ	5/8"-11UNC
材質	ステンレス	トリム長	15.8mm
適応ツール	エアグラインダー		

※ねじサイズ5/8"-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付

カップ型

ツイスト

直角グラインダーツールの使用に適しています

充填材の周囲にある取り外し可能な金属バンドにより、露出したトリムの長さを減らし、動作速度での軽量ブラシのフレアを軽減します。

P パフォーマンスライン

使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.