

品番：EA809YL-51

品名：89mm/M10 ワイヤブラシ(カップ型/スチール製)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/04 10:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0974ページ		



#### 仕様

外径(mm)	88	線径(mm)	0.35
最大回転数(rpm)	12,000	ねじサイズ	5/8"-11UNC
材質	スチール	トリム長	22.2mm
適応ツール	エアグラインダー		

※ねじサイズ5/8"-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付

カップ型

ポリフレックス圧着ワイヤーカップ

直角グラインダーツールの使用に適しています

ブラッシング動作に柔軟性が不要な平らな表面での用途に最適です。

P パフォーマンスライン

使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.