

品番：EA809YM-2

品名：100mm/M10 ワイヤブラシ(ベベル型/ステンレス製)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/10 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1025ページ		



#### 仕様

外径(mm)	100	線径(mm)	0.4
最大回転数(rpm)	12,500	ねじサイズ	5/8"-11UNC
材質	ステンレス	ブラシ厚	9.5mm
トリム長	19mm	ノット数	20
適応ツール	エアグラインダー	先端形状	スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。
ベベル型			
ツイスト			
※ねじサイズ5/8"-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付			
P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.