

品番：EA809YP-21

品名：100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 10:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1011ページ		



**V**  
VALUE LINE  
(PROFESSIONAL GRADE)



STANDARD  
凸凹のある面でも使用できるよう、  
ある程度柔軟性を持たせています。



#### 仕様

外径	100mm	線径	0.4mm
最大回転数	20,000rpm	ブラシ厚	12.7mm
トリム長	22.2mm	ノット数	20
材質	スチール	ねじサイズ	M10x1.5
適応ツール	エアグラインダー	先端形状	スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。

V バリュールライン

使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ

#### 代替品

	品番 EA809YP-31 コメント
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

