品番: EA809YR-11

品名: 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)



| 販売価格    | 1,780円(税抜)/1,958円(税込)                |      |   |  |  |
|---------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 1,780円(税抜)/1,958円(税込)                |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>22</b> (2025/12/16 22:56現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 1012ページ                              |      |   |  |  |





ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

## 仕様

| メーカー  | 錦         | 型番 | LN-075C2 |
|-------|-----------|----|----------|
| ねじサイズ | M10×1.5   | 外径 | 75mm     |
| 線径    | 0.27mm    | 毛丈 | 25mm     |
| 最大回転数 | 12,000rpm | 材質 | 硬鋼線 ヨリ形  |

## 電動工具専用

ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制

ブラシワイヤが直接外椀に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.