品番: EA809YR-51

品名:35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)



販売価格	1,580円 (税抜)/1,738円(税込)				
カタログ価 格	1,580円(税抜)/1,738円(税込)				
在庫数	最新在庫: 33 (2025/12/17 05:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1012ページ				





ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

仕様

メーカー	錦	型番	MN-035C2
ねじサイズ	M10×1.5	外径	35mm
線径	0.27mm	毛丈	12mm
最大回転数	12,000rpm	材質	硬鋼線 ヨリ形

電動工具専用

ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制

ブラシワイヤが直接外椀に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.