

品番：EA809YR-51

品名：35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ° 型 スチール製)



販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)			
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)			
在庫数	最新在庫: 54 (2025/08/02 16:42現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1012ページ			



ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

仕様

メーカー	錦	型番	MN-035C2
ねじサイズ	M10×1.5	外径	35mm
線径	0.27mm	毛丈	12mm
最大回転数	12,000rpm	材質	硬鋼線 ヨリ形
電動工具専用			
ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制			
ブラシワイヤが直接外腕に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.