

品番 : EA809YR-6

品名 : 125mm/M10/#60 ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,500円(税抜) / 3,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,500円(税抜) / 3,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2025/12/16 13:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1011ページ | | |



“安全で確実な研磨作業”を実現

仕様

| | | | |
|-------|------------------|-------|-----------|
| メーカー | 錦 | 型番 | EN-010N0 |
| ねじサイズ | M10×1.5 | 外径 | 125mm |
| 線径 | 1.5mm | 毛丈 | 25mm |
| 粒度 | #60(粗目) | 最大回転数 | 12,000rpm |
| 材質 | 砥粒入りナイロン(エヌグリット) | | |

電動工具専用

●安全性

線材の切損量の減少により切損・飛散による危険性が低下し、より安全性の高い研磨作業が可能

●研磨力

弾力性のあるフィラメントに固定されたグリット(研磨砥粒)の鋭いエッジが、どのような形状の作業面も確実に研磨

●耐久性

焼付きのない研磨を実現し、耐久性・耐疲労性などが大幅に向上

●経済性

ブラシ線材の消耗度が低く交換頻度が減ることで、作業性・経済性が大幅に向上

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.