

品番：EA809YR-81

品名：85mm/M10 ワイヤブラシ(ベベル型/ステンレス製)



販売価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/28 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0973ページ		



仕様

メーカー	フタバ(FBK)	型番	BB015
用途	ステンレス・アルミ製品の凸凹面研磨・バリ取り・クリーニングなどの作業に適しています。	毛丈	14mm
材質	ステンレス	サイズ	外径:85mm 線径:0.3mm
最大回転数	12,000rpm	ねじサイズ	M10×1.5
砥石径	100mm		
ベベル型			
耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.