

品番：EA809ZA-180

品名：100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(5枚)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 10:40現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0970ページ		



#### 仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	FT1002AC80
メーカー商品名	ファインタッチ	用途	一般鋼の平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
対応切削材	一般鋼	外径	100mm
厚み	2mm	穴径	15mm
砥粒	AC	粒度	#80
最大回転数	13,750rpm	最高使用周速度	72m/s
入数	5枚		

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。

角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.