

品番：EA809ZB-7A

品名：φ125mm 軸付ラバーハット(マジック式・インパクト用)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/06/21 17:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0965ページ                       |      |   |



#### 仕様

|   |   |       |                |
|---|---|-------|----------------|
| 直径  | 125mm   | 最大回転数 | 2000rpm        |
| 材質  | 樹脂、ユニクロメッキ樹脂、   | 重量    | 約155g(マジック2枚含) |
| 取付可能部品  | ・φ125～φ150mm マジック式スポンジ、<br>羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、<br>・φ125mm バフ、ボンネット類<br>・マジック式ディスクペーパー |       |                |
| 6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)                   |   |       |                |
| アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい。(ビスがインパクト用に強化されています) |   |       |                |
| インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません |   |       |                |
| マジックテープ2枚付<br>(使用直前に接着することをお勧めします。)           |   |       |                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.